

## Nyckelfilsats, 6 delar i plåtetui



### Beställningsdata

Ordernummer	518950
GTIN	2050001029829
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

Nyckelfilsats 6 delar med 1 nyckelfil av varje – flat spetsig, ansats, halvrund, rund, trekant, fyrkant. Längd utan tånge 100 mm, huggning 2.

Med filskaft av hårdträ.

### Teknisk beskrivning

Norm	DIN 7283
Antal nyckelfilar	6
Produktslag	Nyckelfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		

INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25