

**Slipband normalkorund (A) KK711X, 75×2500 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	558140 60
GTIN	4018875087152
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Universalslipband bestrött med **normalkorund (A)**. Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.

Robust X-väv för **stor materialavverkning** med stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: **Stål**, ickejärnmetall, gjutgods, **aluminiumlegeringar, trä**.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
Serie	KK711X
Slipmedel	Normalkorund (A)

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	2500 mm
Produktnamnsattribut	75×2500 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	32-38 m/s	H
INOX	mindre lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	mindre lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10-30 m/s	
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		