

Fräst fil, ansats, fin, Längd utan tånge: 300mm**Beställningsdata**

Ordernummer	519130 300
GTIN	2050001696250
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

Ansats, fräst på tre sidor

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	300 mm
tvärsnitt	31×7 mm
finhetsgrad	fin
Skäravstånd ca	1,5 mm
Form	A
Produktnamnsattribut	fin
Norm	DIN 7264
för material	VA-stål, hårda material, syntetharts, plåt. Lämplig för kantbrytning, avdragning, finslätning.
Produktslag	Frästa filar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig
Stål < 55 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig

Tillbehör

Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av hådrträ totallängd 160 mm	519400 160
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125