



## Nyckelfilsats, 6 delar i plastfodral



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 518970        |
| GTIN         | 4009215005103 |
| Artikelklass | 56B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

Nyckelfilsats 6 delar med 1 nyckelfil av varje – flat spetsig, ansats, halvrund, rund, trekant, fyrkant. Längd utan tånge 100 mm, huggning 2.

Med filskaft av hårdträ.

Norm: DIN 7283

### Teknisk beskrivning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Norm              | DIN 7283  |
| Antal nyckelfilar | 6         |
| Produktslag       | Nyckelfil |

### Användardata

|        | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|--------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig    |                |         |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>     | lämplig        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>    | mindre lämplig |
| Stål < 55 HRC                    | mindre lämplig |
| INOX                             | mindre lämplig |
| GG(G)                            | lämplig        |
| CuZn                             | lämplig        |
| Plast, glasfiberarmerad<br>plast | lämplig        |
| Trä                              | lämplig        |

## Tillbehör

|   |               |
|---|---------------|
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |