

**DICK**  
**Kontaktfil****Beställningsdata**

Ordernummer	519000
GTIN	4009215002058
Artikelklass	56B

**Beskrivning****Utförande:**

Huggning på båda sidor, huggning 2 (medelfin), totallängd 140 mm, tvärsnitt 8×1,0 mm.

**Användningsdata:**

För efterfilning eller rengöring av smala spalter (t. ex. brytarkontakter).

Norm: DIN 7283

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 7283
Produktslag	Kontaktfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		

Trä

lämplig

**Tillbehör**

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40