



Nyckelfil huggning 2 Längd 100 mm, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	518700 3
GTIN	4009215005172
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

OBS!:

Filskaft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	9x2,5 mm
Formbeskrivning	halvrund
Norm	DIN 7283
Produktslag	Nyckelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		

GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519550 100
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm	519600 95
Filskaft av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100