



Sats med universalfilars, fem delar i fodral huggning 3, Längd utan tånge: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	517300 200
GTIN	4009215074796
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filars som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i **kraftiga nylonfodral**.

Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.

Med slagåliga plastskaft.

Huggning 3 = fin.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

leveransinnehåll:

Filsats i 5 delar med vardera en **flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil**.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	200 mm
Huggning	3
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadofil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25