

## Fräst fil, ansats, grov, Längd utan tånge: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	519110 300
GTIN	2050001696205
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Frästa filar** kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

**Ansats, fräst på tre sidor**

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	300 mm
tvärsnitt	31×7 mm
finhetsgrad	grov
Skäravstånd ca	3 mm
Form	A
Produktnamnsattribut	grov
Norm	DIN 7264
för material	Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, horn, läder osv.
Produktslag	Frästa filar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskافت av hådrträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120