



Nyckelfil huggning 2 Längd 100 mm, Typ: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 518700 5 |
| GTIN | 4009215094459 |
| Artikelklass | 56B |

Beskrivning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtyper. Nyckelfilar garanterar släta filtor.

OBS!:

Filskraft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|-----------|
| Formbeskrivning | trekant |
| tvärsnitt | 5 mm |
| Norm | DIN 7283 |
| Produktslag | Nyckelfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| GG(G) | lämplig |
| CuZn | lämplig |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig |
| Trä | lämplig |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm | 519600 95 |
| Filskaft av plast totallängd 90 mm | 519510 90 |
| Filskaft av hårdträ totallängd 100 mm | 519400 100 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Filskaft av hårdträ totallängd 80 mm | 519400 80 |
| Filskaft av plast totallängd 100 mm | 519550 100 |