

## Gängfil, Typ: ISO



### Beställningsdata

Ordernummer	519250 ISO
GTIN	2050001696328
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Varje fil har åtta olika stigningar. För efterbearbetning eller rengöring av utvändiga och invändiga gängor. Totallängd 230 mm.

### Teknisk beskrivning

avsedd för gängtyp	ISO
gängstigning (ISO)	0,8–1–1,25–1,5–1,75–2–2,5–3 mm
Produktslag	Gängfil

### Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40