



Stålpassbit Toleransklass 1, nominellt mått: 17mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 481050 17 |
| GTIN | 4045197210104 |
| Artikelklass | 42K |

Beskrivning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mättrum.

Annat utförande som nr 480450.

OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---|
| nominellt mått | 17 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleransklass | 1 |
| Material | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt |
| Kalibrering | L2 |
| Produktslag | Passbit |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkKS-kalibreringPassbit stål maximal längd 100 mm | 028140 100 |
| KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm | 028060 100 |