

PHOTONIC  
you will see**LED-kalljuskälla, Typ: F1****Beställningsdata**

Ordernummer	492242 F1
GTIN	2050002047051
Artikelklass	49K

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket ljusstark och dimbar kalljuskälla på basis av energisnål LED-teknik (5800 K) med lång livslängd (> 30000 h). Robust metallhus, tåligt, stabilt och staplingsbart. ESD-bussning för avledning av statisk uppladdning. Extremt hög ljusstäthet i ljuspunkten. Passiv kylning, ljudlös och vibrationsfri.

**leveransinnehåll:**

LED-kalljuskälla, dubbel svanhalsfiberoptik (Ø 4,5 mm, längd 550 mm) med integrerade fokuslinser. Inklusive internationell nätdel (100 – 240 V).

**Specialtillbehör:**

Halogenfilter nr 492244 strl FILTER, fotomkopplare nr 492244 strl SWITCH och tvärsnittsomvandlare nr 492244 strl LINE.

**OBS!:**

Fler fiberoptiklösningar, spaltringljus och andra tillbehör på begäran.

**Teknisk beskrivning**

vikt	0,5 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
avgiven effekt i jämförelse med halogen	100 W
effektförbrukning	22 W

färgtemperatur	5800 K
total bredd	110 mm
totalhöjd	175 mm
totallängd	196 mm
belysningsstyrka	350 lm
Produktslag	Belysningsenhet för mätinstrument

---

## Tillbehör

Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ SWITCH	492244 SWITCH
Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ LINE	492244 LINE
Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ FILTER	492244 FILTER