



LED-kalljuskälla, Typ: F3000



Beställningsdata

Ordernummer	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Artikelklass	49K

Beskrivning

Utförande:

Mycket ljusstark och dimbar kalljuskälla på basis av energisnål LED-teknik (5800 K) med lång livslängd (> 30000 h). Robust metallhus, tåligt, stabilt och staplingsbart. ESD-bussning för avledning av statisk uppladdning. Extremt hög ljusstäthet i ljuspunkten. Kan fjärrstyras via fotkontakt eller USB, extremt tyst fläkt. Shutterfunktionalitet. Lodrät drift möjlig.

Som tillval halogenfilter som simulerar halogenljus 3500 K.

leveransinnehåll:

LED-kalljuskälla, dubbel svanhalsfiberoptik (Ø 4,5 mm, längd 550 mm) med integrerade fokuslinser. Inklusive EU-nätkabel.

Specialtillbehör:

Halogenfilter nr 492244 strl FILTER, fotomkopplare nr 492244 strl SWITCH och tvärsnittsomvandlare nr 492244 strl LINE.

OBS!:

Fler fiberoptiklösningar, spaltringljus och andra tillbehör på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt	3,8 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	65 W
avgiven effekt i jämförelse med halogen	> 150 W

färgtemperatur	5800 K
total bredd	170 mm
totalhöjd	98 mm
totallängd	196 mm
belysningsstyrka	640 lm
Produktslag	Belysningsenhet för mätinstrument

Tillbehör

Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ FILTER	492244 FILTER
Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ LINE	492244 LINE
Tillbehör till LED-kalljuskällor Typ SWITCH	492244 SWITCH