

Garant**Keramisk passbit Toleransklass 1, nominellt mått: 1,09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	481060 1,09
GTIN	4045197154248
Artikelklass	41L

Beskrivning**Utförande:**

Av mycket ren keramisk zirkoniumoxid (ZrO_2). I övrigt samma utförande som nr 481250.

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

· **Toleransklass 1 som arbets- och inställningsmått för tillverkning och kontroll av tolkar.**

Av mycket ren industrikeramik (zirkoniumdioxid ZrO_2).

Fördel:

Idealiska för daglig användning inom tillverkningen:

- **Rostfritt.**
- **Avfettning före användning är inte nödvändig.**
- **Infettning efter användning är inte nödvändig.**
- **Påverkas inte av stötar och slag.**
- **Dubbelt så hårda som stål.**
- **10 gånger högre motståndskraft mot slitage.**
- **Mycket hållfasta mot alkalier, syror, olja och slipvatten.**
- **Antimagnetisk:**
- **Inga kallsammansvetsning.**
- **Låg värmeledningsförmåga.**

OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	1,09 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1
Material	Keramisk zirkoniumoxid (ZrO ₂).
Kalibrering	L2
Produktslag	Passbit

Tjänster

KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm	028060 100
DAkS-kalibreringPassbit keramik maximal längd 100 mm	028150 100