

**Endoskopsond, flexibel, Ø 5,5 mm, sondlängd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492938 2000
GTIN	4045197523129
Artikelklass	42L

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Bildöppningsvinkel 56°.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. **bilindustri:** Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. **Luftfart:** Flygmotorer, turbiner, ledningssystem.

**Byggindustri:** Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp.

**Rördragning:** Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. **Hydraulsystem:** Cylindrar, läckage. **Värme-sanitet-klimat:** Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. **Skadedjursbekämpning:** Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. **Polis, tull:** Fordonskontroll, varukontroll.

**Passar till:**

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

**Specialtillbehör:**

Adapter nr 492896 för användning av sonda med foto- / videoendoskop nr 492890 storlek 2000.

Sondspegel nr 492950, sondkula nr 492952.

**OBS!:**

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-Ø och blickriktningar på begäran.

**Sond för inspektion av rörledningar:**

- **Huvuddiameter: 28 mm**
- **Sondlängd: 22 m**
- **Bildöppningsvinkel: 150°**

- **8 ljusstarka lysdioder.**

## Teknisk beskrivning

sondlängd	2000 mm
IP-skyddsklass	IP 67
kameraupplösning	640×480 px
Sond-Ø	5,5 mm
Produktnamnsattribut	Ø 5,5 mm
Produktslag	Sond

## Tillbehör

Sondspegel för Ø 5,5 mm Blickvinkel 110 grad	492950 110
Sondspegel för Ø 5,5 mm Blickvinkel 90 grad	492950 90
Sondspegel för Ø 5,5 mm Blickvinkel 70 grad	492950 70