



## Stålpasbit Toleransklass 1, nominellt mått: 60mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 481050 60     |
| GTIN         | 4045197210234 |
| Artikelklass | 42K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

**Toleransklass 1** för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mättrum.

Annat utförande som nr 480450.

#### OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

|                |   |
|----------------|---|
| nominellt mått | 60 mm   |
| Norm           | DIN EN ISO 3650                                   |
| Toleransklass  | 1   |
| Material       | legerat specialstål,<br>härdat och spänningsfritt |
| Kalibrering    | L2  |
| Produktslag    | Passbit   |

---

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibreringPassbit stål maximal längd 100 mm    | 028140 100 |