

**Videoendoskop med flexibel sond, Ø 5,5 mm, sondlängd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492925 2000
GTIN	4045197511812
Artikelklass	42L

**Beskrivning****Utförande:**

Basenhet med 3,5 tum LCD-skärm. Zoomläge (1,5 x), bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort. USB- och AV-utgång för dataöverföring. Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri (3,7 V).

**leveransinnehåll:**

Robust vatten- och dammtät transportväska. SD-minneskort, nätdel (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats, litiumjonbatteri nr 492926.

Inklusive 1 sond nr 492938 storlek 2000 (IP67), påskruvbar sondspegel nr 492950 (70°, 90°, 110°) och magnet.

**Teknisk beskrivning**

Längd	207 mm
sondlängd	2000 mm
vikt	0,558 kg
Bredd	118 mm
fokuserad djupskärpa	16 – 60 mm

displayupplösning	320×240 px
höjd	38 mm
kameraupplösning	640×480 px
inspelningsformat	JPEG/AVI (30 fps)
arbetstemperatur	0 - 50 °C
Energiförsörjning	Nätdriven
Sond-Ø	5,5 mm
Produktslag	Endoskop

---

## Tillbehör

Nätadapter till endoskop	492958
Endoskopsond, flexibel sondlängd 2000 mm	492940 2000
Endoskopsond, flexibel sondlängd 2000 mm	492938 2000
Endoskopsond, halvstel sondlängd 1000 mm	492936 1000
Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel sondlängd 1000 mm	492942 1000
Litiumjonbatteri	492926
Endoskopsond, halvstel sondlängd 1000 mm	492934 1000