

**HOLEX****Videoendoskop med visning av mätraster och flexibel sond, Ø 5,5 mm, sondlängd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492928 2000
GTIN	4045197565419
Artikelklass	42L

**Beskrivning****Utförande:**

Grundenhet med 3,5 tum LCD-skärm och 2 m lång, flexibel sond (Ø 5,5 mm, blickriktning 0°). Robust och vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål. Zoomläge (2 ×), spegelläge (mirror). Bildöppningsvinkel 60°, kontrast- och ljusstyrkereglring, svart/vitt bildläge för kontrastrika bilder, bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort, USB- och AV-utgång för data- och bildöverföring. Sond med ljusstarka lysdioder i 0°-riktning framåt och lysdioder på sidorna i 90°-blickriktning.

**Sido-LED-läge:** När den påskruvbara sondspegeln (110°) används aktiveras sidolysdioderna så att störande reflexer i bilden förhindras.

**Mätspetsläge:** Uppmätning av ett objekt på bildskärmsytan i kombination med mätspets. Mätfältets storlek 20×15 mm.

**Belysningsläge:** Manöverknapp för till- och fränkoppling av bildbelysning. Används i stora hålrum eller i mycket mörka miljöer.

**Bildrotation:** 90° bildrotation medurs via en manöverknapp.

**Användningsdata:**

För t.ex. snabb kontroll av svetsfogar. Felen kan mätas direkt under pågående inspektion.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 st sond nr 492940 storlek 2000 (IP67), transportväska, påskruvbar sondspiegel (110°), SD-minneskort, mätspets, USB-datakabel, rengöringssats och 4 batterier nr 081551 storlek LR6.

## Teknisk beskrivning

höjd	55 mm
Bredd	123 mm
sondlängd	2000 mm
fokuserad djupskärpa	16 – 60 mm
Längd	275 mm
displayupplösning	320×240 px
vikt	0,37 kg
kameraupplösning	640×480 px
inspelningsformat	JPEG/AVI (30 fps)
arbetstemperatur	0 - 60 °C
Antal ingående batterier	4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Sond-Ø	5,5 mm
Produktslag	Endoskop

## Tillbehör

Endoskopsond, halvstel sondlängd 1000 mm	492936 1000
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Endoskopsond, flexibel sondlängd 2000 mm	492940 2000
Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel sondlängd 1000 mm	492942 1000
Endoskopsond, halvstel sondlängd 1000 mm	492934 1000