


**Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X, 150×2000 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	558330 120
GTIN	4018875910214
Artikelklass	56V

**Beskrivning****Utförande:**

**Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA)** för bästa avverkning. **Den kontinuerliga självskärpningen** möjliggör i jämförelse med normalkorund **längre utslitningstid** vid **högre avverkningskapacitet** och oförändrad ytkvalitet.

X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

**Användningsdata:**

För bearbetning av alla **stål och ställageringar, gjutjärn** samt ickejärnmetaller.

**OBS!:**

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	120
Serie	Filtandning ZK713X
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	150 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	150×2000 mm
Produktslag	Slipband

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		