

**VALTITAN Precisionsflatfil, längd× bredd: 250/00****Beställningsdata**

Ordernummer	520150 250/00
GTIN	613548062128
Artikelklass	53B

**Beskrivning****Utförande:**

**Precisionsfil** VALTITAN för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage tack vare en ythårdhet på **1200 HV**. Den speciella tandformen förhindrar att filerna sätts igen med filspån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.

**3 sidor med huggning; trubbig ände.**

**Teknisk beskrivning**

Längd utan tånge	250 mm
tvärsnitt	25,3×6,3 mm
motsvarar den tyska huggningen	1
Produktslag	Precisionsfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		

Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	lämplig

## Tillbehör

Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskافت av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110