

**Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X, 75×3500 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	558355 40
GTIN	4018875128855
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. **Den kontinuerliga självskärpningen** möjliggör i jämförelse med normalkorund **längre utslitningstid** vid **högre avverkningskapacitet** och oförändrad ytkvalitet.

X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla **stål och stållegeringar, gjutjärn** samt ickejärnmetaller.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Serie	Filtandning ZK713X
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	3500 mm
Produktnamnsattribut	75×3500 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		