



## Precisionsstiftfil smal, längd× bredd: 150/2



### Beställningsdata

Ordernummer	522100 150/2
GTIN	613548064887
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Schweiziska precisionsfil**ar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på **65–66 HRC**. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, **lätt rundad form**, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.

**Huggning på de flata sidorna; trubbig ände.**

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	150 mm
tvärsnitt	6,5×3 mm
motsvarar den tyska huggningen	3 – 4
Produktslag	Precisionsfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

## Tillbehör

Filskافت av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519510 100
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25