



Precisionsflatfil, längd× bredd: 150/1



Beställningsdata

Ordernummer	520100 150/1
GTIN	613548065754
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på **65–66 HRC**. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, **lätt rundad form**, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.

3 sidor med huggning; trubbig ände.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	150 mm
tvärsnitt	18,5×4 mm
motsvarar den tyska huggningen	2 – 3
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519550 100
Filskافت av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 95 mm	519600 95