



Precisionsflatfil, längd× bredd: 100/00



Beställningsdata

Ordernummer	520100 100/00
GTIN	613548065587
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på **65–66 HRC**. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, **lätt rundad form**, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.

3 sidor med huggning; trubbig ände.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	100 mm
tvärsnitt	12,5×3 mm
motsvarar den tyska huggningen	1
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm	519600 95
Filskaft av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519550 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80
Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90