


**Garant****Lamellslipstift (CER), Korn 120, Huvud-Ø × huvudbredd: 30X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554170 30X10
GTIN	4045197882820
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.  
Slipdukar beströdda med **keramikorn (CER)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	25400 min <sup>-1</sup>
rekommenderat varvtal	16000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	10 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	30 mm
Kornstorlek	120

Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Korn 120
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		