



Slipband Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	558445 36
GTIN	4046719801565
Artikelklass	53S

Beskrivning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 994F med rent, precisionsformat keramiskt korn på extremt stabilt ZF-polyestervävunderlag. Högpresterande slipband med hög kantstabilitet för **fasningsarbeten och krävande grovslipning** på **aluminium** (med slipfett nr 558190 ALU) och **stål**. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.

ZF-polyesterväv (mycket robust) med hög kantstabilitet. Ingen risk för genomslipning. **Framför allt för bearbetning av aluminium.**

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
Serie	Cubitron™II 994F
Slipmedel	Keramikkorn

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	75×2000 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		