



Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 558453 120 |
| GTIN | 4014586278612 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning

Utförande:

Förstklassigt slipband, **extra kraftig polyesterväv** med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

Användningsdata:

För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kornstorlek | 120 |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) |
| Slipmedlets beteckning | ZA |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Slipbandets bredd | 75 mm |
| Slipbandets längd | 2000 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Produktnamnsattribut | 75×2000 mm |
| Produktslag | Slipband |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 32-38 m/s | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 20-25 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | lämplig | 32-38 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | lämplig | 25-30 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | lämplig | 20-25 m/s | H |
| INOX | lämplig | 18-30 m/s | |
| Ti | lämplig | 10-20 m/s | |
| GG(G) | lämplig | 30-45 m/s | K |
| Trä | lämplig | 23-26 m/s | |
| torrt | lämplig | | |