



Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	558454 36
GTIN	4014586283678
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Förstklassigt slipband, **extra kraftig polyesterväv** med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

Användningsdata:

För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	150 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	150×2000 mm

Produktslag

Slipband

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		