

Mitutoyo

Mätprojektor med bildskärm-Ø 315 mm och objektiv 10x, Typ: A3005



Beställningsdata

Ordernummer	493510 A3005
GTIN	
Artikelklass	44C

Beskrivning

Utförande:

Profilprojektor för exakt inspektion med genomlysning och påfallande ljus av små till medelstora arbetsstycken. **Universalinstrument** för användning vid tillverkning, i laboratorium, för kontroll och slipning.

- **Standardobjektiv 10 X förstoring. Objektiv med 20 och 50 gångers först., se specialtillbehör. Max. förvrängning för objektiverna 0,2 %.**
- **Vertikal, vridbar 315 mm bildskärm med hårkors och med inbyggd, digital vinkeldisplay, omkopplingsbar för avläsning i grader eller decimal.**
- **Det telecentriska belysningsystemet garanterar en vertikal och jämn belysning av bildfältet.**
- **Halogengenomlysning och påfallande ljus är integrerade i huset.**
- **Massivt koordinatmätbord, med snabbmatning på båda axlarna.**
- **Inbyggd digitaldisplay (med datautgång) garanterar säker och felfri mätning.**
- **för mätning av längder, vinklar, kurvor, radier**

leveransinnehåll:

Inklusive objektiv 10 gångers förstoring, bländskydd, täckkåpa och nätkabel.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 494010, fällbart centreringsstöd nr 494040, horisontalprisma nr 494050, klämhållare nr 493040., eggrengringsmedel/positions massa nr 354788.

OBS!:

Flera specialtillbehör som exempelvis passande standardmätplattor eller kantavkännare med utvärderingsenhet QM Data 200 på begäran.

mätområde x-axel: 150 mm

mätområde Y-axel: 50 mm

avläsning: 0,001 mm

bildskärms-Ø: 315 mm

Längd: 760 mm

Bredd: 550 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	550 mm
avläsning	0,001 mm
höjd	1080 mm
vikt	116 kg
mätområde Y-axel	50 mm
bildskärms-Ø	315 mm
maximal arbetsstyckevikt	8 kg
Längd	760 mm
mätområde x-axel	150 mm
tillverkarens beteckning	PJ-A3005F-150
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Profilprojektor