



Hållarfot



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 482900 |
| GTIN | 4030489221210 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Hållarfot för festsättning av passbithållare nr 481700. För användning som inställningstolk, precisionshöjdrifts etc. Foten lackerad, basytan slipad. Upplaget för passbithållare är exakt justerat mot basytan.

Längd: 106 mm

Bredd: 70 mm

höjd: 28 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-----------|
| höjd | 28 mm |
| Bredd | 70 mm |
| Längd | 106 mm |
| Produktslag | Hållarfot |

Tillbehör

481900 10

Mätskänkelpar med cylindrisk ansats Ansats-Ø per skänkelpar 10 mm

Planparallella mätskänkelpar Typ 125

481902 125

Passbitshållare med snabbinställning spännvidd 100-200 mm

481700 100-200

Plana mätskänkelpar Typ 100

481901 100

Planparallella mätskänkelpar Typ 100

481902 100

Mätskänkelpar med cylindrisk ansats Ansats-Ø per skänkelpar 16 mm

481900 16

Mätskänkelpar med cylindrisk ansats Ansats-Ø per skänkelpar 4 mm

481900 4

Passbitshållare med snabbinställning spännvidd 200-400 mm

481700 200-400

Mätskänkelpar med cylindrisk ansats Ansats-Ø per skänkelpar 20 mm

481900 20

Passbitshållare med snabbinställning spännvidd 0-100 mm

481700 0-100

Plana mätskänkelpar Typ 125

481901 125