



Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	527060 4
GTIN	613548056288
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med **kraftigare, smidd** fyrkant- resp. sexkant-**tånge** och **förstärkt tvärsnitt**.

Inget filskaft krävs.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. **Habilis-precisionsfil**ar klarar ett **högre arbetstryck** än nålfilar.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	6,5 mm
totallängd	215 mm
Filytor	Huggning på alla sidor
Formbeskrivning	rund
Schweizisk huggning	00
motsvarar den tyska huggningen	1
Produktnamnsattribut	SH 00 / DH 1
inkl. filskaft	nej
Filskaft krävs	nej
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		