



## Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	527060 1
GTIN	613548056202
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Schweiziska precisionsfil**ar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med **kraftigare, smidd** fyrkant- resp. sexkant-**tånge** och **förstärkt tvärsnitt**.

**Inget filskaft krävs.**

#### Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. **Habilis-precisionsfil**ar klarar ett **högre arbetstryck** än nålfilar.

### Teknisk beskrivning

totallängd	215 mm
tvärsnitt	10,0×2,6 mm
Formbeskrivning	ansats
Filytor	4
Schweizisk huggning	00
motsvarar den tyska huggningen	1
Produktnamnsattribut	SH 00 / DH 1
inkl. filskaft	nej
Filskaft krävs	nej
Produktslag	Precisionsfil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		