



Precisionsknivfil, längd× bredd: 200/0



Beställningsdata

Ordernummer	526000 200/0
GTIN	613548071243
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på **65–66 HRC**. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, **lätt rundad form**, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.

Sido ytor och underkant med huggning; spetsig ände.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	22×4,2 mm
Längd utan tånge	200 mm
motsvarar den tyska huggningen	2
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filskaft av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110