



Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	527070 5
GTIN	613548056271
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med **kraftigare, smidd** fyrkant- resp. sexkant-**tånge** och **förstärkt tvärsnitt**.

Inget filskaft krävs.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. **Habilis-precisionsfiler** klarar ett **högre arbetstryck** än nålfilar.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	fyrkant
tvärsnitt	6,0×6,0 mm
totallängd	215 mm
Schweizisk huggning	1
motsvarar den tyska huggningen	3
Produktnamnsattribut	SH 1 / DH 3
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig