

**Slipband (A) 237AA Trizact™, 30×533 mm, Kornstorlek: 280****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 558467 280 |
| GTIN | 2050001711632 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning**Utförande:**

De **pyramidformade slippartiklarna (A)** baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar – ned till vävunderlaget (X-väven).

Användningsdata:

För **absolut likformiga finslipningsresultat** på alla stålqualiteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornqualiteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------|
| 3M-kornbeteckning | A65 |
| Kornstorlek | 280 |
| Serie | 237AA |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Slipbandets bredd | 30 mm |
| Slipbandets längd | 533 mm |
| Produktnamnsattribut | 30x533 mm |
| tillverkarens beteckning | 237AA Trizact™ |
| Produktslag | Slipband |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 32-38 m/s | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 20-25 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | lämplig | 32-38 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | lämplig | 25-30 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | lämplig | 20-25 m/s | H |
| INOX | lämplig | 18-30 m/s | |
| Ti | lämplig | 10-20 m/s | |
| GG(G) | lämplig | 30-45 m/s | K |
| torrt | lämplig | | |