

**VALTITAN precisionsrundfil, längd× bredd: 200/2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 525550 200/2 |
| GTIN | 613548062630 |
| Artikelklass | 53B |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfil VALTITAN för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage tack vare en ythårdhet på **1200 HV**. Den speciella tandformen förhindrar att filerna sätts igen med filspån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.

Spetsig ände.**Teknisk beskrivning**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| diameter | 7,8 mm |
| Längd utan tånge | 200 mm |
| motsvarar den tyska huggningen | 4 |
| Produktslag | Precisionsfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stål < 67 HRC | lämplig |
| INOX | lämplig |
| Ti | lämplig |
| GG(G) | lämplig |
| CuZn | lämplig |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig |
| Trä | lämplig |
| Uni | lämplig |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filskaft av plast totallängd 100 mm | 519510 100 |
| Filskaft av plast totallängd 110 mm | 519510 110 |
| Filskaft av plast totallängd 110 mm | 519550 110 |
| Filskaft av hårdträ totallängd 100 mm | 519400 100 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm | 519600 110 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm | 519600 120 |