



Habilis Precisionsfilar i sats Femdelad, totallängd mm / schweizisk huggning: 215/00



Beställningsdata

Ordernummer	527050 215/00
GTIN	613548056325
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med **kraftigare, smidd** fyrkant- resp. sexkant-**tånge** och **förstärkt tvärsnitt**. **Inget filskafat krävs.**

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. **Habilis-precisionsfilar** klarar ett **högre arbetstryck** än nålfilar.

leveransinnehåll:

1 fil vardera av nr 527060 / 7070 storlek 1, 3, 4, 5, 6 inklusive etui.

Teknisk beskrivning

totallängd	215 mm
motsvarar den tyska huggningen	1
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

Tillbehör

Habilis-precisionsfilTotalängd 215 mm Typ 6	527060 6
Habilis-precisionsfilTotalängd 215 mm Typ 3	527060 3
Habilis-precisionsfilTotalängd 215 mm Typ 5	527060 5
Habilis-precisionsfilTotalängd 215 mm Typ 1	527060 1
Habilis-precisionsfilTotalängd 215 mm Typ 4	527060 4