



Precisionsknivfil, längd× bredd: 150/0



Beställningsdata

Ordernummer	526000 150/0
GTIN	613548071175
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på **65–66 HRC**. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, **lätt rundad form**, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.

Sidoytor och underkant med huggning; spetsig ände.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	17,9×3,5 mm
Längd utan tånge	150 mm
motsvarar den tyska huggningen	1 – 2
Produktslag	Precisionsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	mindre lämplig

Tillbehör

Filskraft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100