

Enkelkontrollstift Toleransklass 2, Typ: 9



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 483910 9 |
| GTIN | 2050001048981 |
| Artikelklass | 48A |

Beskrivning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från $\varnothing 1,5$ mm måttmarkerade, 0,1 mm – 0,99 mm utan fas. Från 1,0 mm en sida med fas.

Toleransklass 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Användningsdata:

Avfetta före användning och fetta in efter användning.

OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483900 strl 5 **10,08** resp. 483920 strl 5 **10,082**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------------|
| stigning | 0,01 mm |
| mätstiftslängd | 70 mm |
| nominellt mått | 19 - 20 mm |
| Kalibrering | L5 |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleransklass | 2 |
| hårdhet | 60 ± 2 HRC |
| Material | tolkstål |
| Produktslag | Måttpinne |

Tjänster

| | |
|--|-----------|
| KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20 | 028240 20 |
| DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20 | 028260 20 |