



## Digital hårdhetsprovare Shore A, Typ: A



### Beställningsdata

Ordernummer	495002 A
GTIN	2050001672032
Artikelklass	49G

### Beskrivning

#### Utförande:

Shore-hårdhetsprovare för bestämning av hårdhet enligt Shore A och D enligt DIN 7619-1 (ersätter DIN 53505) och ASTM D 2240. Robust, smidigt aluminiumhus.

Kontrastrik, ljus LED-display. Minne för 100 mätvärden med datum och klockslag. USB-gränssnitt för dator och laddare.

#### Användningsdata:

**Shore A:** Mjukt gummi, elastomerer, naturgummiprodukter, gjutharts, läder, neopren, polyester, mjuk PVC.

#### Specialtillbehör:

Provningsstativ nr 495016. Testblock för kontroll på begäran.

Programvara för upprättande av provningsprotokoll, statistik och grafik på begäran.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	30-200
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1

Batterityp	Litiumjon
provningsförfarande	Shore A
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	P1
Produktslag	Hårdhetsprovare

## Tjänster

KalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029000 H
DAkS-kalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029010 H

## Tillbehör

Provstativ	495016
------------	--------