

HOLEX**Slipnylonband (A), 75×2000 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	558488 100
GTIN	4045197526328
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, **jämn ytfinish och liten värmeutveckling.**

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

Teknisk beskrivning

Färg	brun
finhetsgrad	grov
Motsvarande kornstorlek	100
Utförande	En coarse
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	75×2000 mm
Produktslag	Slipnylonband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	10 m/s	H
INOX	lämplig	10 m/s	
Ti	lämplig	10 m/s	
GG(G)	lämplig	10 m/s	K
CuZn	lämplig	10 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10 m/s	
Trä	lämplig	10 m/s	
Lacker	lämplig	10 m/s	
Uni	lämplig	10 m/s	
torrt	lämplig		