



Analog hårdhetsprovare Shore A, Typ: A



Beställningsdata

Ordernummer	495003 A
GTIN	2050001659620
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

Shore-hårdhetsprovare för bestämning av hårdhet enligt Shore A och D enligt DIN 7619-1 (ersätter DIN 53505) och ASTM D 2240. Robust, smidigt aluminiumhus.

Användningsdata:

Shore A: Mjukt gummi, elastomerer, naturgummi produkter, gjutharts, läder, neopren, polyester, mjuk PVC.

Specialtillbehör:

Provningsstativ nr 495016. Testblock för kontroll på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	30-100
provningsförfarande	Shore A
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	P1

Produktslag	Hårdhetsprovare
-------------	-----------------

Tjänster

KalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029000 H
--	----------

DAkKS-kalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029010 H
--	----------

Tillbehör

Provstativ	495016
------------	--------