

## Enkelkontrollstift Toleransklass 2, Typ: 0



### Beställningsdata

Ordernummer	483910 0
GTIN	2050001048899
Artikelklass	48A

### Beskrivning

#### Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat ( $60 \pm 2$  HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från  $\varnothing$  1,5 mm måttmarkerade, 0,1 mm – 0,99 mm utan fas. Från 1,0 mm en sida med fas.

**Toleransklass 2:** Stift- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Användningsdata:

Avfetta före användning och fetta in efter användning.

#### OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483900 strl 5 **10,08** resp. 483920 strl 5 **10,082**.

### Teknisk beskrivning

mätstiftslängd	40 mm
stigning	0,01 mm
nominellt mått	0,3 - 0,49 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleransklass	2
hårdhet	$60 \pm 2$ HRC
Material	tolkstål
Produktslag	Måttpinne

### Tjänster

KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028240 20
DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028260 20