



Digital hårdhetsprovare Shore D, Typ: D



Beställningsdata

Ordernummer	495004 D
GTIN	2050001672049
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

Shore-hårdhetsprovare för bestämning av hårdhet enligt Shore A och D enligt DIN 7619-1 (ersätter DIN 53505) och ASTM D 2240. Robust, smidigt aluminiumhus.

Kontrastrik, ljus LED-display. Minne för 100 mätvärden med datum och klockslag. USB-gränssnitt för dator och laddare.

Användningsdata:

Shore D: Hårdgummi, hårda plastmaterial, akrylglas, resopal, styva termoplaster, vinylplattor, polystyren, tryckvalsar.

Specialtillbehör:

Provningsstativ nr 495016. Testblock för kontroll på begäran.

Tilläggsvikt nr 495018.

Programvara för upprättande av provningsprotokoll, statistik och grafik på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	30-210
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Litiumjon

Antal ingående batterier	1
provningsförfarande	Shore D
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	P1
Produktslag	Hårdhetsprovare

Tjänster

KalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029000 H
DAkS-kalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029010 H

Tillbehör

Provstativ	495016
Tilläggsviktför Shore D	495018