



Analog hårdhetsprovare Shore D, Typ: D



Beställningsdata

Ordernummer	495005 D
GTIN	2050001659637
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

Shore-hårdhetsprovare för bestämning av hårdhet enligt Shore A och D enligt DIN 7619-1 (ersätter DIN 53505) och ASTM D 2240. Robust, smidigt aluminiumhus.

Användningsdata:

Shore D: Hårdgummi, hårda plastmaterial, akrylglas, resopal, styva termoplaster, vinylplattor, polystyren, tryckvalsar.

Specialtillbehör:

Provningsstativ nr 495016. Testblock för kontroll på begäran.

Tilläggsvikt nr 495018.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	30-110
provningsförfarande	Shore D
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	P1

Produktslag	Hårdhetsprovare
-------------	-----------------

Tjänster

KalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029000 H
--	----------

DAkKS-kalibreringHårdhetsprovare Shore A+D Typ H	029010 H
--	----------

Tillbehör

Tilläggsviktför Shore D	495018
-------------------------	--------