

## Enkelkontrollstift Toleransklass 2, Typ: 2



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 483910 2      |
| GTIN         | 2050001048912 |
| Artikelklass | 48A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat ( $60 \pm 2$  HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från  $\varnothing 1,5$  mm måttmarkerade, 0,1 mm – 0,99 mm utan fas. Från 1,0 mm en sida med fas.

**Toleransklass 2:** Stift- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Användningsdata:

Avfetta före användning och fetta in efter användning.

#### OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483900 strl 5 **10,08** resp. 483920 strl 5 **10,082**.

### Teknisk beskrivning

|                |                |
|----------------|----------------|
| mätstiftslängd | 70 mm          |
| stigning       | 0,01 mm        |
| nominellt mått | 1 - 2,99 mm    |
| Kalibrering    | L5             |
| Norm           | DIN 2269       |
| Toleransklass  | 2              |
| hårdhet        | $60 \pm 2$ HRC |
| Material       | tolkstål       |
| Produktslag    | Måttpinne      |

### Tjänster

|  |           |
|--|-----------|
| KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20      | 028240 20 |
| DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20 | 028260 20 |