

**Slipband (A) 237AA Trizact™, 150×2000 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	558475 180
GTIN	4046719000241
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

De **pyramidformade slippartiklarna (A)** baseras på en exakt arrangerad, tredimensionell struktur av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid. Vid avslipning friläggs hela tiden nya skikt med slippartiklar – ned till vävunderlaget (X-väven).

Användningsdata:

För **absolut likformiga finslipningsresultat** på alla stålqualiteter, kromnickelstål samt kobolt-, nickel- och titanlegeringar.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

Teknisk beskrivning

3M-kornbeteckning	A100
Kornstorlek	180
Serie	237AA

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	150 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	150×2000 mm
tillverkarens beteckning	237AA Trizact™
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
torrt	lämplig		