



Mobil hårdhetsprovare alphaDUR mini (utan sond)



Beställningsdata

Ordernummer	495047
GTIN	2050001957238
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

alphaDUR mini är en mobil UCI-hårdhetsprovare för mätningar i överensstämmelse med DIN 50159-1, ASTM A 1038 och VDI/VDE-riktlinje 2616. Mätområde 10 till 3000 HV, högupplösande färgdisplay, lagring av 50 fabrikskalibreringar och 100 000 mätdata. Omräkning till HRC, HRB, HB och draghållfasthet. Statistikfunktioner och inbyggt litiumjonbatteri med 7 timmars drifttid. Mätningen sker med sond nr 495043 – beställs separat.

leveransinnehåll:

Basapparat med inbyggt batteri, sondkabel, laddare med USB-kabel, transportväska och bruksanvisning på USB-minne (exkl. sond).

Specialtillbehör:

Bärväska, program för upprättande av provningsprotokoll, statistik, grafisk utvärdering, USB-dataöverföringstillval och UCI-hårdhetsjämförelseplattor inklusive ISO/ASTM-certifikat på förfrågan.

Teknisk beskrivning

strömförsörjning	Litium - joner
höjd	23 mm

Längd	135 mm
Bredd	80 mm
vikt	320 g
tillverkarens beteckning	12-102
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Hårdhetsprovare

Tillbehör

UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 20 N	495043 20
Monteringshjälp för runda föremål för arbetsstyckes-Ø 10-50 mm	495048 10-50
Monteringshjälp för runda föremål för arbetsstyckes-Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 49 N	495043 49
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 30 N	495043 30
Precisionsmätstativ	495049
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 10 N	495043 10
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 98 N	495043 98
Monteringshjälp för jämna ytor	495046