

**Slipnylonband (A) SC-BS, 6×610 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	558499 100
GTIN	4001895542817
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, **jämn ytfinish och liten värmeutveckling.**

Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.

**Användningsdata:**

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

**Teknisk beskrivning**

Motsvarande kornstorlek	100
finhetsgrad	grov
Färg	brun
Utförande	En coarse
Serie	SC-BS
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	6 mm
Slipbandets längd	610 mm
Produktnamnsattribut	6×610 mm
tillverkarens beteckning	SC-BS
Produktslag	Slipnylonband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	10 m/s	H
INOX	lämplig	10 m/s	
Ti	lämplig	10 m/s	
GG(G)	lämplig	10 m/s	K
CuZn	lämplig	10 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10 m/s	
Trä	lämplig	10 m/s	
Lacker	lämplig	10 m/s	
Uni	lämplig	10 m/s	
torrt	lämplig		