




## Precisionsskruvstycke, Backbredd A: 15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	494480 15
GTIN	4045197525406
Artikelklass	42L

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismet på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.

### Teknisk beskrivning

material skruvstycke	mässning hårdförkromat
totalhöjd c	15 mm
totallängd a	50 mm
maximal spännvidd b	14,5 mm
Backbredd A	15 mm
backhöjd C	6 mm
totalbredd B	15 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke

